

Sideboard mit Schiebetüren, 3 Ordnerhöhen, Breite: 1600mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	974212 1600
GTIN	2050002053687
Artikelklasse	91Q

Beschreibung**Ausführung:**

Schiebetürenschränk aus Holz mit Mittelwand und 2 Fachböden (jeweils links und rechts von Mittelwand) 25mm stark, im Raster von 32mm verstellbar. Schränk mit stabiler Sichtrückwand. Lieferung inklusive Bogengriff in Metallgrau. Stahlsockel 30mm hoch, immer Metallgrau, inklusive Höhenausgleichsschrauben. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Lackierung:

Dekor in 5 Farben erhältlich: Königsahorn, Eiche natur, Lichtgrau, Perlweiß, Metallgrau.

Hinweis:

Folgende Dekore sind nur noch bis 31.07.2023 erhältlich: Buche, Esche, Ahorn, Nussbaum.

Technische Beschreibung

Schließnummer individuell austauschbar	nein
Material Sockel	Stahlblech
Höhe	1163 mm
Anzahl Fachboden	4
Nutzhöhe	1083 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	nein
schließenanlagenfähig	nein

Tiefe	450 mm
Griff-Form	Bogengriff
Oberfläche Korpus mit Sockel	Holz ja
Breite	1600 mm
Sockel Höhe	30 mm
Ausführung	Sideboard
Höhenverstellung im Raster	32 mm
Farbauswahl	Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur
Produktart	Büroschrank