

Schiebetür-Aufsatzschrank, Breite: 1200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	974216 1200
GTIN	2050002053694
Artikelklasse	91Q

Beschreibung

Ausführung:

Schiebetür-Aufsatzschrank aus Holz mit Mittelwand und 4 Holz-Fachböden (jeweils 2 links und 2 rechts) 25 mm stark, im Raster von 32 mm verstellbar. Schrank mit stabiler Sichtrückwand. Lieferung inklusive Bogengriff in Metallgrau. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Passend für:

Sideboard Nr. 974211 und Nr. 974212 jeweilige Breite.

Lackierung:

Dekor in 5 Farben erhältlich: Königsahorn, Eiche natur, Lichtgrau, Perlweiß, Metallgrau.

Hinweis:

Folgende Dekore sind nur noch bis 31.07.2023 erhältlich: Buche, Esche, Ahorn, Nussbaum.

Technische Beschreibung

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	nein
Nutzhöhe	1102 mm
Schließnummer individuell austauschbar	nein
Tiefe	450 mm
Höhe	1152 mm

Anzahl Fachboden	4
schließenanlagenfähig	nein
Gewicht	98 kg
Breite	1200 mm
Ausführung	Aufsatzschrank
Höhenverstellung im Raster	32 mm
Farbauswahl	Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur
Produktart	Büroschrank