

Schiebetür-Aufsatzschrank, Breite: 1600mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 974216 1600 |
| GTIN | 2050002053700 |
| Artikelklasse | 91Q |

Beschreibung

Ausführung:

Schiebetür-Aufsatzschrank aus Holz mit Mittelwand und 4 Holz-Fachböden (jeweils 2 links und 2 rechts) 25 mm stark, im Raster von 32 mm verstellbar. Schrank mit stabiler Sichtrückwand. Lieferung inklusive Bogengriff in Metallgrau. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Passend für:

Sideboard Nr. 974211 und Nr. 974212 jeweilige Breite.

Lackierung:

Dekor in 5 Farben erhältlich: Königsahorn, Eiche natur, Lichtgrau, Perlweiß, Metallgrau.

Hinweis:

Folgende Dekore sind nur noch bis 31.07.2023 erhältlich: Buche, Esche, Ahorn, Nussbaum.

Technische Beschreibung

| | |
|--|---------|
| Tiefe | 450 mm |
| Höhe | 1152 mm |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | nein |
| Breite | 1600 mm |
| Gewicht | 110 kg |

| | |
|--|---|
| Anzahl Fachboden | 4 |
| schließenanlagenfähig | nein |
| Schließnummer individuell austauschbar | nein |
| Nutzhöhe | 1102 mm |
| Ausführung | Aufsatzschrank |
| Höhenverstellung im Raster | 32 mm |
| Farbauswahl | Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur |
| Produktart | Büroschrank |