

Ordnerschrank, Breite: 1200mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	974221 1200
GTIN	2050002053724
Artikelklasse	91Q

Beschreibung**Ausführung:**

Drehtürenschränk aus Holz mit 4 Metall-Fachböden, 25 mm stark, im Raster von 32 mm verstellbar, ergibt 5 Ordnerhöhen. Schränk mit stabiler Sichtrückwand. Lieferung inklusive Bogengriff in Metallgrau. Stahlsockel 30 mm hoch, immer Metallgrau, inklusive Höhenausgleichsschrauben. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Lackierung:

Dekor in 5 Farben erhältlich: Königsahorn, Eiche natur, Lichtgrau, Perlweiß, Metallgrau.

Hinweis:

Folgende Dekore sind nur noch bis 31.07.2023 erhältlich: Buche, Esche, Ahorn, Nussbaum.

Technische Beschreibung

Gewicht	122 kg
Tiefe	450 mm
Breite	1200 mm
Griff-Form	Bogengriff
Nutzhöhe	1851 mm

schließenanlagenfähig	nein
Anzahl Fachboden	4
Schließnummer individuell austauschbar	nein
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	nein
Höhe	1931 mm
Höhenverstellung im Raster	32 mm
Farbauswahl	Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur
Produktart	Büroschrank