

## Kleingebinde-Grundregal Breite 1000 mm, Tiefe: 500mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	983205 500
GTIN	4004514227522
Artikelklasse	96P

### Beschreibung

#### Ausführung:

T-Profilrahmen und Gitterrostböden verzinkt, Masche 30×30 mm, Tragstab 25×2 mm. Mit einer **maximalen Fachlast von 150 kg je Gitterrostboden**. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Auffangwanne Höhe 83 mm (Volumen Grundregal 37 l / Anbauregal 34 l). Schneller Aufbau durch einfache, steckbare Ausführung. Beidseitig nutzbar.

#### Feldlast : 1300 kg.

#### Beschreibung:

Aufbaumaße: Nenntiefe + 36 mm.

#### Verwendung:

Zur Lagerung von Kleingebinden. Direkter Ablauf austretender Flüssigkeiten durch Gitterrostböden in dicht verschweißte Auffangwanne.

#### Norm:

Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Lieferumfang:

4 Gitterrostböden, 1 Abdeckboden, 1 Auffangwanne.

#### Hinweis:

Zusätzliche Gitterrostböden finden Sie in unserem eShop unter Nr. 983212 Gr. 500. Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

### Technische Beschreibung

Höhe	2000 mm
Einsatzbereich	Gefahrstoffregal
Anzahl Fachboden	4
Aufbaumaß Grundregal Breite	1060 mm
Herstellerbezeichnung	Kleingebinde-Regale
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	150 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Lagerung	Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3
Lagerung	Lagerung umweltschädlicher Stoffe
Lagerung	Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Produktart	Kleingebinde-Regal

---

## Zubehör

Gitterrostboden Typ 500	983212 500
-------------------------	------------