

Kleingebinde-Anbauregal Breite 1000 mm, Tiefe: 500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	983210 500
GTIN	4004514227539
Artikelklasse	96P

Beschreibung

Ausführung:

T-Profilrahmen und Gitterrostböden verzinkt, Masche 30×30 mm, Tragstab 25×2 mm. Mit einer **maximalen Fachlast von 150 kg je Gitterrostboden**. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Auffangwanne Höhe 83 mm (Volumen Grundregal 37 l / Anbauregal 34 l). Schneller Aufbau durch einfache, steckbare Ausführung. Beidseitig nutzbar.

Feldlast : 1300 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße: Nenntiefe + 36 mm.

Verwendung:

Zur Lagerung von Kleingebinden. Direkter Ablauf austretender Flüssigkeiten durch Gitterrostböden in dicht verschweißte Auffangwanne.

Norm:

Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lieferumfang:

4 Gitterrostböden, 1 Abdeckboden, 1 Auffangwanne.

Hinweis:

Zusätzliche Gitterrostböden finden Sie in unserem eShop unter Nr. 983212 Gr. 500. Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Einsatzbereich	Gefahrstoffregal
Höhe	2000 mm
Aufbaumaß Anbauregal Breite	1006 mm
Anzahl Fachboden	4
Herstellerbezeichnung	Kleingebinde-Regale
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	150 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Lagerung	Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3
Lagerung	Lagerung umweltschädlicher Stoffe
Lagerung	Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Produktart	Kleingebinde-Regal

Zubehör

Gitterrostboden Typ 500	983212 500
-------------------------	------------