

Gitterrostboden, Typ: 500



Bestelldaten

Bestellnummer	983212 500
GTIN	4004514227546
Artikelklasse	96P

Beschreibung

Ausführung:

Gitterrostboden verzinkt, Masche 30×30 mm, Tragstab 25×2 mm. Direkter Ablauf austretender Flüssigkeiten durch Gitterrostboden.

Maximale Fachlast je Gitterrostboden: **150 kg.**

Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Schneller Aufbau durch einfache, steckbare Ausführung.

Passend für:

Kleingebinderegal Nr. 983205 und Nr. 983210.

Technische Beschreibung

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	150 kg
Gewicht	9 kg
Höhe	25 mm
Material	verzinkt
Breite	1000 mm
Tiefe	500 mm

Tragfähigkeit	150 kg
Herstellerbezeichnung	Kleingebinde-Regale
Produktart	Gitterrost