



Automatik-Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-02, Farbe: BLACK



Bestelldaten

Bestellnummer	097911 BLACK
GTIN	4054596717886
Artikelklasse	040

Beschreibung

Ausführung:

Die Automatikschweißmaske **Speedglas™ G5-02** ist mit der weltweit ersten **gebogenen Blendschutzkassette** ausgestattet. Darüber kann der Schweißfilter der gekrümmten Form des Kopfes folgen und so ein **maximal breites Sichtfeld** bei einer **schlanken Bauform der Maske** ermöglichen. Die **Natural Colour Technologie** für eine hervorragende Farbwahrnehmung erlaubt eine maximale Kontrolle des Lichtbogens während des Schweißvorganges. Eine **Hellstufe von 2,5** ermöglicht besonders gute Sichtverhältnisse zur Zwischenbearbeitung. Ein benutzfreundliches Menü, die **3M Connected Equipment App**, die bei der Einrichtung der richtigen Einstellungen hilft, sowie die üblichen Premium-Ausstattungsmerkmale einer 3M™ Speedglas™ Automatikschweißmaske runden das Bild ab.

Dunkle Schutzstufen: 8 – 12

Hellstufe: 2,5. Mit Lithium 3 V Batterie (Lebensdauer 1500 Stunden).

Sichtfeld Schweißfilter: 76 × 150 mm:

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Lieferumfang:

Automatikschweißmaske G5-02 inkl. Reinigungstuch und Aufbewahrungstasche.

Schaltzeit von hell zu dunkel: 0,1 ms

Schaltzeit von dunkel zu hell: 50 - 1000 ms

Technische Beschreibung

Schaltzeit von hell zu dunkel	0,1 ms
Schaltzeit von dunkel zu hell	50 - 1000 ms
Farbe	schwarz
Produktart	Schweißmaske

Zubehör

Äußeres Vorsatzscheiben-Set, 5-teilig (kratzfest) G5-02 Typ G5-02	098011 G5-02
Inneres Vorsatzscheiben-Set, 2-teilig G5-02 Typ G5-02	098013 G5-02
Frontabdeckung G5-02 Typ G5-02	098010 G5-02
Blendschutzkassette (inkl. Vorsatzscheiben innen und außen) G5-02 Typ G5-02	098012 G5-02