

Garant**HM-Schnellwechselbohrstange E.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft-Ø DS / Plattengröße: 8/04mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268113 8/04
GTIN	4062406583996
Artikelklasse	21P

Technische Beschreibung

Nutztiefe T	1,1 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	5,2 mm
Plattengröße	4 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 04T0..
Halsbreite L ₄	4 mm
Gesamtlänge L	57 mm
ISO-Code Halter	E08X SDQCR/L04
Mittenversatz L ₃	2,6 mm
Kopflänge L ₁	26 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 26	269028 26
----------------------------------	-----------