

Garant

HM-Schnellwechselbohrstange E.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft-Ø DS / Plattengröße: 8/03mm



Bestelldaten

Bestellnummer	268110 8/03
GTIN	4062406583965
Artikelklasse	21P

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	95 Grad
Plattengröße	3 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 13
ISO-Code Halter	E08X SCLCR/L03
Kopflänge L_1	26 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	5 mm
Schaft-Ø D_s	8 mm
Gesamtlänge L	57 mm
Mittenversatz L_3	2,5 mm
Halsbreite L_4	4 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0301..
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 13

269028 13