

**Garant****HM-Schnellwechselbohrstange E.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-Ø DS / Plattengröße: 8/03mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268111 8/03
GTIN	4062406583972
Artikelklasse	21P

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	3 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	5 mm
Kopflänge $L_1$	26 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Mittenversatz $L_3$	2,5 mm
ISO-Code Halter	E08X SCLCR/L03
Schaft-Ø $D_s$	8 mm
Gesamtlänge $L$	57 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 13
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0301..
Halsbreite $L_4$	4 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 13

269028 13