

**Garant**
**HM-Schnellwechselbohrstange E.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC., rechts, Schaft-Ø DS / Plattengröße: 8/04mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	268112 8/04
GTIN	4062406583989
Artikelklasse	21P

**Technische Beschreibung**

Mittenversatz L <sub>3</sub>	2,6 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Plattengröße	4 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Nutztiefe T	1,1 mm
ISO-Code Halter	E08X SDQCR/L04
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Kopflänge L <sub>1</sub>	26 mm
Halsbreite L <sub>4</sub>	4 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 04T0..
Gesamtlänge L	57 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 26	269028 26
----------------------------------	-----------