

Garant**HM-Schnellwechselbohrstange E.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft-Ø DS / Plattengröße: 8/04mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	268115 8/04
GTIN	4062406584115
Artikelklasse	21P

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Nutztiefe T	1,5 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 04T0..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	5,6 mm
Schaft-Ø D_s	8 mm
Kopflänge L_1	26 mm
Mittenversatz L_3	3 mm
Plattengröße	4 mm
ISO-Code Halter	E08X SDUCR/L04
Gesamtlänge L	57 mm
Halsbreite L_4	4 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 26	269028 26
----------------------------------	-----------