

**Garant****HM-Schnellwechselbohrstange E.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-Ø DS / Plattengröße: 8/04mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	268114 8/04
GTIN	4062406584009
Artikelklasse	21P

## Technische Beschreibung

Kopflänge L <sub>1</sub>	26 mm
ISO-Code Halter	E08X SDUCR/L04
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	5,6 mm
Halsbreite L <sub>4</sub>	4 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 04T0..
Nutztiefe T	1,5 mm
Gesamtlänge L	57 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	3 mm
Plattengröße	4 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange