

Garant

HM-Schnellwechselbohrstange E.. SVJCR 142°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø DS / Plattengröße: 8/05mm



Bestelldaten

Bestellnummer	268116 8/05
GTIN	4062406584122
Artikelklasse	21P

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	26 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
ISO-Code Halter	E08X SVJCR/L05
Einstellwinkel κ	142 Grad
Mittenversatz L ₃	2 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Halsbreite L ₄	4 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	5,5 mm
Gesamtlänge L	57 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 26

269028 26