

Garant

HM-Schnellwechselbohrstange E.. SVLCL 113°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø DS / Plattengröße: 8/05mm


Bestelldaten

Bestellnummer	268119 8/05
GTIN	4062406584153
Artikelklasse	21P

Technische Beschreibung

Halsbreite L ₄	6 mm
Gesamtlänge L	57 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	9,2 mm
ISO-Code Halter	E08X SVXCR/L05
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Mittenversatz L ₃	5 mm
Kopflänge L ₁	26 mm
Nutztiefe T	3 mm
Plattengröße	5 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm
Einstellwinkel κ	113 Grad
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 26	269028 26
----------------------------------	-----------