

Garant

HM-Schnellwechselbohrstange E.. SVXCR 113°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø DS / Plattengröße: 8/05mm


Bestelldaten

Bestellnummer	268118 8/05
GTIN	4062406584146
Artikelklasse	21P

Technische Beschreibung

Nutztiefe T	3 mm
Kopflänge L ₁	26 mm
Gesamtlänge L	57 mm
ISO-Code Halter	E08X SVXCR/L05
Schaft-Ø D _s	8 mm
Einstellwinkel κ	113 Grad
Plattengröße	5 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	9,2 mm
Halsbreite L ₄	6 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Mittenversatz L ₃	5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 26	269028 26
----------------------------------	-----------