

**Garant**

**HM-Schnellwechselbohrstange E.. SVJCL 142°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø DS / Plattengröße: 8/05mm**


**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 268117 8/05   |
| GTIN          | 4062406584139 |
| Artikelklasse | 21P           |

**Technische Beschreibung**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$  | 5,5 mm            |
| Einstellwinkel $\kappa$     | 142 Grad          |
| Mittenversatz $L_3$         | 2 mm              |
| Schaft-Ø $D_s$              | 8 mm              |
| Gesamtlänge $L$             | 57 mm             |
| passende Wendeschneidplatte | VC.. 0501..       |
| Wendeplattenschrauben-Set   | 269028 26         |
| Kopflänge $L_1$             | 26 mm             |
| ISO-Code Halter             | E08X SVJCR/L05    |
| Halsbreite $L_4$            | 4 mm              |
| Norm                        | Werksnorm         |
| Einsatzart                  | links             |
| Schneidstoff                | HM                |
| Innenkühlung                | ja                |
| Anwendung                   | Längsdrehen innen |
| Produktart                  | Bohrstange        |

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 26

269028 26