

**Garant****HM-Schnellwechselbohrstange E.. SVLCR 95°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø DS / Plattengröße: 8/05mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	268122 8/05
GTIN	4062406584184
Artikelklasse	21P

## Technische Beschreibung

Kopflänge L <sub>1</sub>	26 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	9,2 mm
Gesamtlänge L	57 mm
Halsbreite L <sub>4</sub>	6 mm
Nutztiefe T	3 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Mittenversatz L <sub>3</sub>	5 mm
Plattengröße	5 mm
ISO-Code Halter	E08X SV95CR/L05
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 26	269028 26
----------------------------------	-----------