

**Garant**
**HM-Schnellwechselbohrstange E.. SVVCR 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø DS / Plattengröße: 8/05mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	268124 8/05
GTIN	4062406584207
Artikelklasse	21P

**Technische Beschreibung**

Nutztiefe T	3,5 mm
Einstellwinkel $\kappa$	72,5 Grad
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Gesamtlänge L	57 mm
Kopflänge $L_1$	26 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	10,2 mm
Halsbreite $L_4$	6 mm
Plattengröße	5 mm
ISO-Code Halter	E08X SVVCR/L05
Mittenversatz $L_3$	5,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Schaft-Ø $D_s$	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 26	269028 26
----------------------------------	-----------