



ECO Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 16Xmm



Bestelldaten

Bestellnummer	290041 16X
GTIN	4030741881190
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Konventionell einsetzbar.

Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

Hinweis:

Spitzenhöhe muss eingestellt werden.

Technische Beschreibung

Schaft Breite	16 mm
für Rändelbreite b	8 mm
für Rändel-Ø d ₁	20 mm
für Rändelbohrungs-Ø d ₂	6 mm
Arbeitsbereich	10 - 110 mm
Schaft Höhe	16 mm
Laufstift	299911 3
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RBR 2×BL
für Rändelprofil	RAA 2×AA
für Rändelprofil	RBL 2×BR

für Rändelprofil	RGE30° BL/BR30°
für Rändelprofil	RGE45° BL/BR45°
Produktart	Rändelwerkzeug

Zubehör

ECO Rändelformwerkzeug-Set Typ 16	290050 16
-----------------------------------	-----------