



## Messschieber, Messbereich: 300mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	415196 300
GTIN	4062406584245
Artikelklasse	42A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Nonius und Ablesefläche blendfrei mattverchromt. Messflächen gehärtet und geschliffen. **Lange Messschnäbel zur Messung großer Werkstücke und Werkstück-Ø.** Mit Feststellschraube. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen.

### Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 300 mm
Gewicht	0,44 kg
Kalibrierung	A1
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Innenmessansatz-Ø	10 mm
Teilung	1/20 mm
Ablesung	0,05 mm
Norm	Werksnorm
Schnabellänge	90 mm
Fehlergrenze	0,05 mm
Teilung Nonius mm/Inch	ja
Messtechnik	analog

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber

### Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300
DAkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300