



Messschieber, Messbereich: 500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415196 500
GTIN	4062406584252
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Nonius und Ablesefläche blendfrei mattverchromt. Messflächen gehärtet und geschliffen. **Lange Messschnäbel zur Messung großer Werkstücke und Werkstück-Ø.** Mit Feststellschraube. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen.

Technische Beschreibung

Fehlergrenze	0,07 mm
Kalibrierung	A1
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Teilung	1/20 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung	0,05 mm
Gewicht	1,1 kg
Schnabellänge	150 mm
Messbereich	0 - 500 mm
Teilung Nonius mm/Inch	ja
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX

alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021010 500
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021000 500