



Messschieber, Messbereich: 800mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415196 800
GTIN	4062406584269
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Nonius und Ablesefläche blendfrei mattverchromt. Messflächen gehärtet und geschliffen. **Lange Messschnäbel zur Messung großer Werkstücke und Werkstück-Ø.** Mit Feststellschraube. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen.

Technische Beschreibung

Kalibrierung	A1
Teilung	1/20 mm
Schnabellänge	150 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Ablesung	0,05 mm
Fehlergrenze	0,1 mm
Gewicht	2,1 kg
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Messbereich	0 - 800 mm
Teilung Nonius mm/Inch	ja
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX

alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021000 1000