

Garant UNI LINE**Rädersatz für UNI Line 4-teilig, Typ: 1****Bestelldaten**

Bestellnummer	955459 1
GTIN	4062406584702
Artikelklasse	9GC

Beschreibung**Ausführung:**

Räder mit \varnothing 125 mm. Ideal auch für unebenen Untergrund. Fadenschutz verhindert Festsetzen der Rolle. Optimale Laufruhe durch hochwertige Kugellager. Mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand und geringen Fahrgeräuschen. Tragfähigkeit pro Rad 200 kg. Maximale Tragfähigkeit in Verwendung von 4 Rädern: 600 kg.

Lieferumfang:

2 Lenkrollen und 2 Lenk-Stopp-Rollen mit Feststellern für Rad und Drehkranz. Inklusive Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Verzinkt, nicht konfigurierbar.

Technische Beschreibung

Tragfähigkeit je Stück	200 kg
Höhe	150 mm
Bauhöhe	150 mm
Rad- \varnothing	125 mm
Produktart	Rad

