

Garant GRIDLINE

Vertikalschrank, Breite 30G, 2 freitragende Auszüge 12G, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	943112 1000
GTIN	4062406586119
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Die Vertikalschränke in 30×28G sind bestückt **mit freitragenden Auszügen**, die mit einer **Einzel-Auszugsicherung** ausgestattet sind, damit immer nur ein Auszug geöffnet werden kann. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Die Rahmen der Auszüge haben ein Lochwandraster mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Werkzeugträgern, Fachbodenwannen und Lochwänden. Die Vertikalschränke sind für Boden- bzw. Wandbefestigung vorbereitet und **müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden**.

Durch Stiftzylinderschloss verschließbar. Alle Auszüge werden gemeinsam verschlossen.

Sonderzubehör:

Die Vertikalauszüge können bestückt werden mit:
Fachboden Nr. 943160, Lochwand Nr. 943166, Schrägfachboden Nr. 943162 und Nr. 943163,
Multifixschiene Nr. 943170.

Lackierung:

Korpus und Auszugkorpus lichtgrau RAL 7035, Front Vertikalauszüge anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Auszugkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Gewicht	107 kg
Vertikalauszug Tragfähigkeit	350 kg
Breite	750 mm
Höhe	1000 mm
ComfortClose	nein
Breite in G	30
Vertikalauszug Ausführung	freitragend
Vertikalauszug Nutzhöhe	691 mm
Anzahl Auszüge	2
Tiefe	700 mm
Tiefe in G	28
Vertikalauszug Nutzbreite	300 mm
Vertikalauszug Nutztiefe	600 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schrank Bauart	Basisschrank
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Höhenverstellung im Raster	37 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Vertikalschrank