

Garant UNI LINE**Tür volle Höhe, Typ: M****Bestelldaten**

Bestellnummer	955490 M
GTIN	4062406586096
Artikelklasse	9GC

Beschreibung**Ausführung:**

Türen für UNI Tower aus Stahlblech, an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Passend für:

UNI Tower, U- und H-Form.

Lieferumfang:

Tür Rechtsanschlag mit Traversen und Türanschlag.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.**

Technische Beschreibung

Gewicht	16 kg
Breite	534 mm
Höhe	1792 mm
Türöffnungswinkel	250 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz

Produktart

Flügeltür