

Garant UNILINE

**Tür volle Höhe, Typ: L****Bestelldaten**

Bestellnummer	955490 L
GTIN	4062406586102
Artikelklasse	9GC

**Beschreibung****Ausführung:**

Türen für UNI Tower aus Stahlblech, an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

**Passend für:**

UNI Tower, U- und H-Form.

**Lieferumfang:**

Tür Rechtsanschlag mit Traversen und Türanschlag.

**Lackierung:**

Anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.**

**Technische Beschreibung**

Breite	684 mm
Höhe	1792 mm
Gewicht	19 kg
Serie	Tower
Türöffnungswinkel	250 Grad

Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Produktart	Flügel Tür