

Garant GRIDLINE

**Vertikalschrank, Breite 30G, 2 freitragende Auszüge 6G, 1 freitragender Auszug 12G, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 943115 1000   |
| GTIN          | 4062406586195 |
| Artikelklasse | 9GI           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Die Vertikalschränke in 30×28G sind bestückt **mit freitragenden Auszügen**, die mit einer **Einzel-Auszugsicherung** ausgestattet sind, damit immer nur ein Auszug geöffnet werden kann. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Die Rahmen der Auszüge haben ein Lochwandraster mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Werkzeugträgern, Fachbodenwannen und Lochwänden. Die Vertikalschränke sind für Boden- bzw. Wandbefestigung vorbereitet und **müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden**.

Durch Stiftzylinderschloss verschließbar. Alle Auszüge werden gemeinsam verschlossen. Vertikalauszug Nutzbreite 6G Auszug 150 mm; Vertikalauszug Nutzbreite 12G Auszug 300 mm. Tragfähigkeit 6G Auszug 175 kg; Tragfähigkeit 12G Auszug 350 kg.

**Sonderzubehör:**

Die Vertikalauszüge können bestückt werden mit:  
Fachboden Nr. 943160, Lochwand Nr. 943166, Schrägfachboden Nr. 943162 und Nr. 943163, Multifixschiene Nr. 943170.

**Lackierung:**

Korpus und Auszugkorpus lichtgrau RAL 7035, Front Vertikalauszüge anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Auszugkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

## Technische Beschreibung

|  |  |
|--|--|
| Breite in G                            | 30   |
| Breite                                 | 750 mm   |
| Höhe                                   | 1000 mm  |
| Tiefe                                  | 700 mm   |
| Tiefe in G                             | 28   |
| Vertikalauszug Nutzhöhe                | 691 mm   |
| Vertikalauszug Ausführung              | freitragend  |
| Gewicht                                | 107 kg   |
| ComfortClose                           | nein   |
| Vertikalauszug Nutztiefe               | 600 mm   |
| Anzahl Auszüge                         | 3  |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja   |
| Schrank Bauart                         | Basisschrank   |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen     | 1000 kg  |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)    | 100 %  |
| Schubladenauszug                       | Auszugssperre  |
| Hoffmann Lochwand-Raster               | 9×9 mm   |
| Höhenverstellung im Raster             | 37 mm  |
| Stiftzylinderschloss                   | modularer Steckesinsatz  |
| Farbauswahl                            | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktart                             | Vertikalschrank  |