

Garant UNILINE**UNI Tower fahrbar U-Form, Typ: M****Bestelldaten**

Bestellnummer	955465 M
GTIN	4062406586218
Artikelklasse	9GC

**Beschreibung****Ausführung:**

Modulares Bereitstellungssystem für direkten Zugriff auf Arbeitsmaterialien und schnelle Visualisierung von Informationen. Frei konfigurierbar durch vielfältiges Zubehör und perfekte Kompatibilität zum Easyfix System.

Allseitig, innen und außen mit Lochwänden  $\square$  9x9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. U-Form: 2 Seitenwände mit Rückwand. Einbau von Schubladen und Tür möglich.

**Lieferumfang:**

UNI Tower Nr. 955462 Gr. M; 2 Fachböden Nr. 955481 Gr. M; Aufsatz Nr. 955475 Gr. GREY; Schiebegriff Nr. 955496 Gr. 1.

Mit 4 Lenkrollen  $\varnothing$  125 mm, 2 mit Feststellbremse.

**Lackierung:**

Zweifarbige pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. **Nicht konfigurierbar.**

**Hinweis:**

Weiteres Zubehör wie Piktogramme, Fachböden, Schubladen und Türen finden Sie unter Nr. 955474 – 955499.

**Technische Beschreibung**

Tragfähigkeit	150 kg
Höhe	2290 mm
Nutzbreite	540 mm
Gewicht	105 kg
Rad-Ø	125 mm
Breite	720 mm
Tiefe	750 mm
Nutztiefe	510 mm
Serie	Tower
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9
Höhenverstellung im Raster	37
Produktart	Lochwand-Turm

## Zubehör

UNI Line Schiebegriff Typ 1	955496 1
UNI Towerfahrbar U-Form Typ M	955462 M
Aufsatz fürUNI Tower M Typ GREY	955475 GREY
Rädersatz für UNI Line 4-teilig Typ 1	955459 1
UNI Towerstationär U-Form Typ M	955460 M