

Garant UNILINE

UNI Tower stationär U-Form, Typ: M**Bestelldaten**

Bestellnummer	955464 M
GTIN	4062406586188
Artikelklasse	9GC

Beschreibung**Ausführung:**

Modulares Bereitstellungssystem für direkten Zugriff auf Arbeitsmaterialien und schnelle Visualisierung von Informationen. Frei konfigurierbar durch vielfältiges Zubehör und perfekte Kompatibilität zum Easyfix System.

Allseitig, innen und außen mit Lochwänden \square 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. U-Form: 2 Seitenwände mit Rückwand. Einbau von Schubladen und Tür möglich.

Lieferumfang:

UNI Tower Nr. 955460 Gr. M; 2 Fachböden Nr. 955481 Gr. M; Aufsatz Nr. 955475 Gr. GREY.

Lackierung:

Zweifarbige pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. **Nicht konfigurierbar.**

Hinweis:

Weiteres Zubehör wie Piktogramme, Fachböden, Schubladen und Türen finden Sie unter Nr. 955474 – 955499.

Technische Beschreibung

Serie	Tower
Tragfähigkeit	150 kg

Tiefe	750 mm
Nutztiefe	510 mm
Breite	720 mm
Höhe	2140 mm
Nutzbreite	540 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9
Höhenverstellung im Raster	37
Produktart	Lochwand-Turm

Zubehör

Aufsatz fürUNI Tower M Typ GREY	955475 GREY
UNI Towerstationär U-Form Typ M	955460 M