

Garant GRIDLINE

Schrägfachboden für Auszug 12G, passender Schaum in G: 20**Bestelldaten**

Bestellnummer	943163 20
GTIN	4062406586270
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Aus verzinktem Stahlblech, zweiseitig nach oben gekantet.
Inklusive 4 Easyfix Kunststoffdübel zum Einschrauben in Vertikalauszüge. Geeignet zur Aufnahme von eForm Hartschaumeinlagen.

Passend für:

Für Vertikalschrank Nr. 943102, 943112, 943115.

Technische Beschreibung

Tiefe	600 mm
Nutzhöhe	26 mm
Nutztiefe in G	24
Nutzbreite	500 mm
Breite in G	20
Schubladen Nutzfläche in G	24×20
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Material	verzinkt
Produktart	Fachboden

