



## Klemmdrehhalter, rechts, Typ: 3



### Bestelldaten

Bestellnummer	269991 3
GTIN	4960664603220
Artikelklasse	250

### Beschreibung

Klemmdrehhalter 3 ISO-Code Halter: SDJCR1010JX-11FF  
 passende Wendeschneidplatte: DC..11T3..  
 Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 10 mm  
 Kopflänge L<sub>1</sub>: 20 mm  
 Gesamtlänge L: 120 mm

### Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	120 mm
Serie	QuickTurn
Kopflänge L <sub>1</sub>	20 mm
Schaftgröße	10 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	10 mm
ISO-Code Halter	SDJCR1010JX-11FF
passende Wendeschneidplatte	DC..11T3..
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	nein
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

---

**Zubehör**

Schraube BH6X25 Typ 1	269993 1
-----------------------	----------

Feder SP-6 Typ 1	269994 1
------------------	----------

Klemme Typ 1	269992 1
--------------	----------

Spannschraube	229715
---------------	--------