



Digitales Grundgerät Gewinde-Grenzlehrdorn WMCD MultiCheck Digital, Für Gewinde M: 2-10



Bestelldaten

Bestellnummer	486511 2-10
GTIN	4046122634446
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Grundgerät Multicheck Digital mit Wechsellehreinsätzen, Messhülse und Schutzhülse zur Prüfung der Lehrenhaltigkeit und Messung der Gewindetiefen. Messtiefe bis $4 \times D$, max. 80 mm.

Vorteil:

Prüfung verschiedener Gewindegrößen mit einem Grundgerät. Prüfung der Gewindelehrenhaltigkeit und der Gewindetiefe in einem Arbeitsgang. Zeitersparnis für einen Prüfzyklus bis zu 50%. Einfacher Austausch abgenutzter Lehrdorne.

Passend für:

Gewinde Gr.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10

Lieferumfang:

Grundgerät WMCD MultiCheck Digital inkl. Batterie CR2032.

Technische Beschreibung

Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Serie	Multi-Check-Gewindelehre
wiederaufladbar	nein
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Ablesung	0,01 mm
Batterietyp	Knopfzelle

Internationale Baugröße	CR2032
Nennspannung	3 V
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Anzahl enthaltener Batterien	1
Gewicht	250 g
Länge (zusammengebaut)	233 mm
Länge	181 mm
Durchmesser	28 mm
Produktart	Grenzlehrdorn

Zubehör

Montageschlüssel für MultiCheck Digital Für Gewinde 2-20	486513 2-20
--	-------------