



## Digitales Grundgerät Gewinde-Grenzlehrdorn WMCD MultiCheck Digital, Für Gewinde M: 12-20



### Bestelldaten

Bestellnummer	486511 12-20
GTIN	4046122634453
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Grundgerät Multicheck Digital mit Wechsellehreneinsätzen, Messhülse und Schutzhülse zur Prüfung der Lehrenhaltigkeit und Messung der Gewindetiefen. Messtiefe bis  $4 \times D$ , max. 80 mm.

#### Vorteil:

Prüfung verschiedener Gewindegrößen mit einem Grundgerät. Prüfung der Gewindelehrenhaltigkeit und der Gewindetiefe in einem Arbeitsgang. Zeitersparnis für einen Prüfzyklus bis zu 50%. Einfacher Austausch abgenutzter Lehrdorne.

#### Passend für:

Gewinde Gr.: M12; M14; M16; M18; M20

#### Lieferumfang:

Grundgerät WMCD MultiCheck Digital inkl. Batterie CR2032.

### Technische Beschreibung

wiederaufladbar	nein
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Serie	Multi-Check-Gewindelehre
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers

Batterietyp	Knopfzelle
Nennspannung	3 V
Internationale Baugröße	CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Gewicht	530 g
Länge	247 mm
Durchmesser	35 mm
Länge (zusammengebaut)	329 mm
Produktart	Grenzlehndorn

---

## Zubehör

Montageschlüssel für MultiCheck Digital Für Gewinde 2-20	486513 2-20
--	-------------