



Gewinde-Ausschusslehndorn für MultiCheck Digital, Gewinde: M10



Bestelldaten

Bestellnummer	486516 M10
GTIN	4046122621101
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Passend für:

Grundgerät 486511 Gr. 2-10, Messhülse Nr. 486512 Gr. 2-10 und Schutzhülse Nr. 486515 Gr. M2 bis M10.

Technische Beschreibung

Lehrenart	Ausschusslehre
Norm	DIN 13
Gewindesteigung	1,5 mm
Gewindeart	M
Gewinde	M10
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Gewinde-Ausschuss-Lehndorn

Dienstleistungen

Kalibrierung Gewinde-Lehndorn Gut- oder Ausschuss maximaler Ø 60 mm	028500 60
---	-----------

DAkKS-KalibrierungGewinde-Lehrdorn Gut- oder
Ausschuss maximaler Ø 90 mm

028540 90