



Gewinde-Ausschusslehrdorn für MultiCheck Digital, Gewinde: M20



Bestelldaten

Bestellnummer	486516 M20
GTIN	4046122621187
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Passend für:

Grundgerät 486511 Gr. 12-20, Messhülse Nr. 486512 Gr. 12-20 und Schutzhülse Nr. 486515 Gr, M12 bis M20.

Technische Beschreibung

Gewindeart	M
Norm	DIN 13
Gewinde	M20
Lehrenart	Ausschusslehre
Gewindesteigung	2,5 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Gewinde-Ausschuss-Lehrdorn

Dienstleistungen

Kalibrierung Gewinde-Lehrdorn Gut- oder Ausschuss maximaler Ø 60 mm	028500 60
---	-----------

DAkkS-Kalibrierung Gewinde-Lehrdorn Gut- oder
Ausschuss maximaler Ø 90 mm

028540 90