



## Gewinde-Ausschusslehrdorn für MultiCheck Digital, Gewinde: M14



### Bestelldaten

Bestellnummer	486516 M14
GTIN	4046122621132
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Passend für:**

Grundgerät 486511 Gr. 12-20, Messhülse Nr. 486512 Gr. 12-20 und Schutzhülse Nr. 486515 Gr, M12 bis M20.

### Technische Beschreibung

Gewindesteigung	2 mm
Lehrenart	Ausschusslehre
Norm	DIN 13
Gewinde	M14
Gewindeart	M
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Gewinde-Ausschuss-Lehrdorn

### Dienstleistungen

Kalibrierung Gewinde-Lehrdorn Gut- oder Ausschuss maximaler Ø 60 mm	028500 60
---	-----------

DAkKS-Kalibrierung Gewinde-Lehrdorn Gut- oder  
Ausschuss maximaler Ø 90 mm

028540 90