



## Gewinde-Ausschusslehndorn für MultiCheck Digital, Gewinde: M4



### Bestelldaten

Bestellnummer	486516 M4
GTIN	4046122621200
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Passend für:

Grundgerät 486511 Gr. 2-10, Messhülse Nr. 486512 Gr. 2-10 und Schutzhülse Nr. 486515 Gr. M2 bis M10.

### Technische Beschreibung

Lehrenart	Ausschusslehre
Gewindesteigung	0,7 mm
Gewindeart	M
Gewinde	M4
Norm	DIN 13
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Gewinde-Ausschuss-Lehndorn

### Dienstleistungen

Kalibrierung Gewinde-Lehndorn Gut- oder Ausschuss maximaler Ø 60 mm	028500 60
---	-----------

DAkKS-KalibrierungGewinde-Lehrdorn Gut- oder  
Ausschuss maximaler Ø 90 mm

028540 90