

TRICOFLEX**Gewebes Schlauch transparent, PVC, Länge 50 m, Schlauch Innen-Ø: 9mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	080042 9
GTIN	3506110929738
Artikelklasse	08A

Beschreibung**Ausführung:**

Schlauch mit Polyesterfaserverstärkung. Temperaturbereich –15 °C bis 60 °C.
TCN-AL, flexibler, druckbeständiger und langlebiger Schlauch. Hohe chemische Beständigkeit.
Betriebsdruck 15 bar. Mit Lebensmittelzulassung (VO/2011 – Kategorie A/B/C).

Technische Beschreibung

Farbe	transparent
Schlauchlänge	50 m
Schlauch Außen-Ø	15 mm
Schlauch Innen-Ø	9 mm
Material	PVC-Schlauch dreischichtig mit Polyesterfaserverstärkung
Lebensmittelzulassung (VO/2011)	ja
maximaler Betriebsdruck	15 bar
Temperaturbereich	-15 - 60 °C

Produktnameattribut	Länge 50 m
Produktart	Schlauch