



## Textil Werkzeugrucksack-Trolley, fahrbar, Typ: 1



### Bestelldaten

Bestellnummer	692270 1
GTIN	4062406595753
Artikelklasse	62G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hochwertige Werkzeugtextiltaschen als Begleiter für Ihre täglichen Aufgaben. Mit Reflektorstreifen für gute Sichtbarkeit.

Der Rucksacktrolley lässt sich sowohl über den Teleskopgriff und die integrierten Räder bequem ziehen als auch auf dem Rücken tragen. Die Räder können dabei mittels einer Schutzabdeckung abgedeckt werden, wodurch sich während des Tragens kein Schmutz ablöst. Die verstellbaren, rutschfesten und verstaubaren Schultergurte mit Polster sorgen dabei für angenehmen Tragekomfort. Mit Tragegriff, Reißverschluss und Standfüßen.

Innen: Der Rucksacktrolley verfügt im Inneren über 2 zweiseitig bestückbare, herausnehmbare Werkzeugtafeln mit 16 Einsteckfächern, 16 Elastiklaschen und einem gepolsterten, mittels Klettverschluss verschließbarem Fach für einen Laptop bis zu 15 Zoll. Zudem befindet sich im Inneren ein großes Reißverschlussfach, welches weiteren Stauraum bietet.

Außen: 2 Vordertaschen mit Reißverschluss. Zudem 2 seitliche Einsteckfächer.

#### Werkstoff:

Aus robusten Polyester-Gewebe.

### Technische Beschreibung

Außenmaß Höhe	480 mm
Gewicht	4,25 kg
Außenmaß Breite	215 mm
Außenmaß Länge	360 mm
Art der Werkzeugaufbewahrung	Einsteckfächer
Produktart	Werkzeug-Transportsystem