

Garant GRIDLINE

**Putzmittelschrank Breite 30G mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe mm / Typ:
2000-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	987030 2000-2
GTIN	4062406588519
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Universalschrank zur Aufbewahrung von Putzmitteln, Reinigungsgeräten und Kleidung. Aufnahme von verzinkten Fachböden im 25-mm-Raster möglich. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene®-Schiebegriff mit **Stiftzylinderschloss** verschließbar. Nivelliersockel mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Fachbodentragfähigkeit 25 kg. Lochung 9×9 mm im 37 mm-Raster am Unterteilungsgehäuse zur **Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern** geeignet (in Gruppe 95).

Lieferumfang:

Praktische durchgehende Unterteilung mit 4 Fachböden Breite 13G. Zusätzlicher Fachboden Breite 13G mit Kleiderhakenleiste (mit 3 Haken).

Lieferumfang:

Kleiderhakenleiste Nr. 940610: 1

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Putzmittelschränke sind maßlich kompatibel mit allen GridLine Schränken Tiefe 20G und können beliebig mit diesen kombiniert werden. Weiteres Zubehör wie Fachböden und Schubladen finden Sie in Gruppe 94.

Technische Beschreibung

Tiefe in G	20
Höhe	2000 mm
Tiefe	500 mm
Breite in G	30
Nutzhöhe	1840 mm
Gewicht	104 kg
Breite	750 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	25 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Putzmittelschrank

Zubehör

Kleiderhakenleiste für Schrank- / Abteilmbreite in G 30	940610 30
---	-----------