

Garant GRIDLINE

**Putzmittelschrank Breite 40G mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe mm / Typ:
2000-5****Bestelldaten**

Bestellnummer	987031 2000-5
GTIN	4062406588540
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Universalschrank zur Aufbewahrung von Putzmitteln, Reinigungsgeräten und Kleidung. Aufnahme von verzinkten Fachböden im 25-mm-Raster möglich. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene®-Schiebegriff mit **Stiftzylinderschloss** verschließbar. Nivelliersockel mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Fachbodentragfähigkeit 25 kg. Lochung 9×9 mm im 37 mm-Raster am Unterteilungsgehäuse zur **Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern** geeignet (in Gruppe 95).

Lieferumfang:

Praktische Unterteilung mit 3 Fachböden Breite 20G. Ausziehbare Lochwand. Zusätzliche Lochwand an Schrankinnenwand. Inklusive Easyfix Haken und Haltern.

Lieferumfang:

Easyfix Haken Nr. 955505 Gr. 50: 5
Easyfix Haken Nr. 955605 Gr. 60: 2
Easyfix Halter Nr. 9554665 Gr. 18–26: 2

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Putzmittelschränke sind maßlich kompatibel mit allen GridLine Schränken Tiefe 20G und können beliebig mit diesen kombiniert werden. Weiteres Zubehör wie Fachböden und Schubladen finden Sie in Gruppe 94.

Technische Beschreibung

Höhe	2000 mm
Breite	1000 mm
Tiefe in G	20
Breite in G	40
Tiefe	500 mm
Gewicht	111 kg
Nutzhöhe	1840 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	25 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Putzmittelschrank

Zubehör

Easyfix flexibler Klemmhalter Klemmen-Ø 18-26 mm	955665 18-26
Easyfix Rohrhalter Innen-Ø 60 mm	955605 60
Easyfix Werkzeughalter 45° Nutztiefe 50 mm	955505 50