

Garant
VHM-Entgrater 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 6mm


Bestelldaten

Bestellnummer	208168 6
GTIN	4045197537409
Artikelklasse	11X

Beschreibung

Ausführung:

Mit speziellem Drallwinkel, weichschneidend.

Toleranz: **Maß S = ±0,2 mm.**

Verwendung:

Zum **Anfasen** und **Entgraten** von Werkstückkanten sowie für **Konturarbeiten** hervorragend geeignet.

Technische Beschreibung

Maß S	5,9 mm
Vorschub f_z in Stahl < 900 N/mm ²	0,03 mm
Zähnezahl Z	6
Schneiden-Ø D_c	6 mm
Schaft-Ø D_s	6 mm
Gesamtlänge L	57 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Eckenfasenwinkel	30 Grad
Fasenfräsen	30 Grad
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm

Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	h6
Zustellrichtung	horizontal und schräg
Kegelsenkerspitzenwinkel	60 Grad
Innenkühlung	nein
Schafttoleranz	h6
Farbring	grün
Produktart	Entgrater

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	280 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	200 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	105 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	60 m/min	M
GG(G)	geeignet	90 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		

