



Feilensatz mit 2K-Heft 6-teilig in Rolltasche Metall/Holz, Hieb 2, Länge ohne Angel: 250mm



Bestelldaten

Bestellnummer	517417 250
GTIN	4009215192285
Artikelklasse	56B

Beschreibung

Ausführung:

Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die **nicht balligen Feilen** haben eine Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist.

Um die Feilen zu schützen, sind die Sätze übersichtlich in **robusten Nylon-Rolltaschen** untergebracht.

Geschützte Feilen können nicht verschmutzen und der Hieb wird nicht beschädigt; das garantiert gleichbleibend hohe Feilleistung, glatte Feilflächen und verlängerte Standzeit.

Hieb 2 = Halbschlicht.

Mit ergonomischen 2-Komponenten Kunststoffheften.

Verwendung:

Qualitätsfeile für den Werkstattgebrauch mit langer Standzeit und hoher Feilleistung.

Lieferumfang:

6-teiliger Feilensatz mit je einer **Flach-, Halbrund- und Rundraspel für Holz** und je einer **Flach-, Halbrund- und Rundfeile für Metall**.

Technische Beschreibung

Produktnameattribut	Hieb 2
---------------------	--------

Hieb	2
Norm	DIN 7261
Anzahl Einzelfeilen	6
Produktart	Werkstattfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		

Zubehör

Rundfeile Länge ohne Angel 250 mm	514200 250
Halbrundfeile Länge ohne Angel 250 mm	513200 250
Holzraspel, rund Länge ohne Angel 250 mm	519370 250
Holzraspel, flachstumpf Länge ohne Angel 250 mm	519300 250
Flachfeile Länge ohne Angel 250 mm	510200 250
Holzraspel, halbrund Länge ohne Angel 250 mm	519330 250