

Garant GRIDLINE

Großraum- / Schwerlastschrank mit Vollblech-Flügeltür, Höhe: 900mm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 942701 900 |
| GTIN | 4062406595494 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 30×28G. Passende Schubladen: 26×24G (bitte separat bestellen). Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraum- und Schwerlastschränken siehe Nr. 942530 – 942610 und Gruppe 95.

Nutzung als Schwerlastschrank nur mit Schwerlastfachboden Nr. 942610 möglich.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

| | |
|--|--------------|
| Breite | 750 mm |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja |
| Höhe | 900 mm |
| Schrank Bauart | Basisschrank |

| | |
|------------------------------------|---|
| Breite in G | 30 |
| Tiefe | 700 mm |
| Griff Positionierung | oben |
| Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür |
| ComfortClose | nein |
| Nutzhöhe | 745 mm |
| Tiefe in G | 28 |
| Gewicht | 59 kg |
| Ausführung | zur Selbstbestückung |
| Materialstärke | 0,9 mm |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1600 |
| Türöffnungswinkel | 250 Grad |
| Höhenverstellung im Raster | 25 |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktart | Großraumschrank |

Zubehör

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Schiebegriff für GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
|------------------------------------|-------------|