

Garant GRIDLINE

Großraum- / Schwerlastschrank mit Vollblech-Schiebetür, Höhe: 900mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942745 900
GTIN	4062406595876
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 60×28G. Passende Schubladen: 26×20G (bitte separat bestellen). Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraum- und Schwerlastschränken siehe Nr. 942530 – 942610 und Gruppe 95.

Nutzung als Schwerlastschrank nur mit Schwerlastfachboden Nr. 942610 möglich.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	763 mm
ComfortClose	nein
Schrank Bauart	Basisschrank
Gewicht	113 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Griff Positionierung	oben

Breite	1500 mm
Höhe	900 mm
Tiefe	700 mm
Breite in G	60
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Tiefe in G	28
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Großraumschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
-------------------------------------	-------------