

Garant GRIDLINE

Großraum- / Schwerlastschrank mit Vollblech-Schiebetür, Höhe: 900mm



Bestelldaten

Bestellnummer	942765 900
GTIN	4062406595913
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Unbestückter Schrank in 80×28G. Passende Schubladen: 36×20G (bitte separat bestellen). Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraum- und Schwerlastschränken siehe Nr. 942530 – 942610 und Gruppe 95.

Nutzung als Schwerlastschrank nur mit Schwerlastfachboden Nr. 942610 möglich.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Griff Positionierung	oben
ComfortClose	nein
Höhe	900 mm
Schrank Bauart	Basisschrank
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Nutzhöhe	763 mm

Tiefe	700 mm
Breite in G	80
Tiefe in G	28
Gewicht	131 kg
Breite	2000 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Großraumschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
-------------------------------------	-------------