

Garant GRIDLINE

Großraum- / Schwerlastschrank mit Sichtfenster-Schiebetür, Höhe: 800mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942767 800
GTIN	4062406595920
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 80×28G. Passende Schubladen: 36×20G (bitte separat bestellen). Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraum- und Schwerlastschränken siehe Nr. 942530 – 942610 und Gruppe 95.

Nutzung als Schwerlastschrank nur mit Schwerlastfachboden Nr. 942610 möglich.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Griff Positionierung	oben
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Breite in G	80
Tiefe	700 mm
Nutzhöhe	663 mm
Tiefe in G	28
Höhe	800 mm

Breite	2000 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schrank Bauart	Basisschrank
ComfortClose	nein
Gewicht	125 kg
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Großraumschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
-------------------------------------	-------------