

**Garant****Sicherheitskupplung Schlauchanschluss, Schlauchanschluss Innen-Ø  
(Nennweite): 13mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	080372 13
GTIN	4062406596286
Artikelklasse	01A

**Beschreibung****Ausführung:**

Die GARANT Sicherheitskupplung ist eine Hochleistungskupplung mit äußerst hoher Durchflusskapazität aus verzinktem Stahl. Neue, verbesserte Einhandbedienung.  
Durchfluss: 2250 L/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard 4414, ISO-Standard B und EN 983.

**Hinweis:**

Die GARANT Serie entspricht Eurostandard 7,6 (Nenn-Ø 7,6 mm, Euro-Profil) und ist kompatibel mit allen gängigen Systemen.

Diese GARANT Serie ist geeignet für die Märkte Benelux, Frankreich, Nordamerika und Norwegen.

**Technische Beschreibung**

Durchflusswert	2250 l/min
maximaler Betriebsdruck	16 bar
Schlauchanschluss Innen-Ø (Nennweite)	13 mm

Produktart

Kupplung